

**Garant****Stolový vozík T9 s 2 vaňami, Typ: TL96****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

S 2 pevne zvarenými olejotesnými vaňami s okrajom vysokým 37 mm.

Kúpiť možno prídavnú úložnú plochu pre strednú etáž.

**Norma:****EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Materiál Koleso	polyuretánové behúne
-----------------	----------------------

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	935 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	1190 mm
Ø kolesa	200 mm
Výška nakladacej plochy dolu	280 mm
Maximálna nosnosť	500 kg
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Výška	955 mm
Hĺbka	709 mm
Typ	TL96
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Hmotnosť	56 kg
Výška vane	37 mm
Druh produktu	Stolový vozík