

**3M****Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron™ II, kotúč zo sklenej tkaniny kónické, Ø 115 mm, Zrinitosť: 40**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565503 40
GTIN	4054596196100
Trieda položky	53F

## Popis

### Prevedenie:

Pokryté **presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II** pre **maximálne odstraňovanie materiálu a životnosť**.

Ideálny na brúsenie plôch.

### Použitie:

Ideálne na **rýchle** brúsenie ťažko obrábateľných ocelí **za studena** pomocou výkonných uhlových brúsok.

## Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Zrinitosť	40
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		