

Mahr**Merací mikroskop a príslušenstvo, Typ: 1702M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	404290 1702M
GTIN	4059192061289
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:****Kroková hodnota číslic:** 0,1 μm **Merací rozsah indukčného snímaca:** $\pm 2\,000\ \mu\text{m}$, $\pm 5\,000\ \mu\text{m}$ **Vstupy snímaca:** Mahr 1340, polovicný mostík Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT**Hranicná hodnota prenosu údajov:** 4 189 hodnôt/s**Hranicná hodnota chýb:** 0,3 % (min. 0,2 μm)**Dátové rozhranie:** RS485**Spotreba prúdu:** 110 mA

- Pripojenie modulov N 1700 cez rozhranie USB k inteligentnému a univerzálne použiteľnému vyhodnocovaciemu a konfiguračnému softvéru Millimar Cockpit.
- Flexibilne kombinovateľné moduly zbernice RS485.
- Dodávka obsahuje: návod na obsluhu.

Technický opis

Druh produktu	Merací videomikroskop
---------------	-----------------------

