



## Vejárovitý brúsny kotúč V4 Purple Power, (CER) tanier z ocelového plechu, šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ, Ø 125 mm, Zrnitosť: 36



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565450 36
GTIN	4027497009329
Trieda položky	53L

### Popis

#### Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč s **vyššou hustotou povlaku** a robustným tanierom z ocelového plechu na vytvorenie väčšieho prítlaku. Samoostriace keramické zrna (CER) na polyesterovom podklade na **maximálny výkon pri úbere** a maximálna odolnosť.

#### Použitie:

Na tvrdé a drsné brúsenie plôch a hrán.

#### Norma:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

### Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	36
Popis tvaru	šikmý

Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		