



Súprava nástrčných kľúčov, 1/4 palca štvorhran 11-dielne, Počet dielov: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630372 11
GTIN	3662424080722
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Výhoda:

- **Vďaka malej konštrukčnej výške sú vhodné najmä na práce v stiesnených priestoroch.**
- **až 50 % úspora miesta oproti bežným výrobkom.**

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 – M8.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Račňa: 1 ks

Skladovanie v: Plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5,5-14 mm
Počet dielov	11
Balenie	Plastový box

Délka	125 mm
Šírka	65 mm
Výška	33 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč