




Obzvlášť ťažká celoodelová výkonová zvierka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861400 300
GTIN	4008158007700
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s metrickým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, otáčanie až do 35°. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov do 35°. **Maximálny upínací tlak do cca 35 000 N.**

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	50×25 mm
Rozsah upnutia	300 mm

Hmotnosť	10,5 kg
Vykladanie	200 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Závitové púzdro s poistným krúžkom	861450
Vretno s kľučkou a prítlačným členom	861440
Prítlačný člen vrátane montážneho materiálu	861430