



## Upínacie kliešte na rúrky s plastovými čelustami



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	862150
GTIN	4008158009667
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta zo zušľachtenej profilovej ocele; **rýchle prestavenie; plynule nastaviteľná čelusť klieští; nastaviteľná upínacia sila** (maximálne 4000 N).

S prizmatickými čelustami na uchytenie okrúhlych telies s rovnakým priemerom. (Vrátane plastových ochranných čepelí, teplotná odolnosť do 200 °C).

### Technický opis

Rozsah upnutia	110 mm
Vykladanie	65 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte