




Uhlový zverák, ľahké prevedenie, maximálny priechod: 30mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	862700 30
GTIN	4008158010427
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Kovové telo s plastovou povrchovou úpravou, uhol upnutia 90°. Upínacie čeluste sú pohyblivé, preto sú vhodné aj **pre rôzne hrúbky** materiálu.

Použitie:

Na uhlovo presné upnutie plochého materiálu, profilov atď. pri skrutkovaní, lepení atď. Nepoužívajte ako zvarací zverák.

Technický opis

Rozsah upínania pri 2 rovnakých obrobkoch	45 / 45 mm
Rozsah upínania pri 2 rozdielnych obrobkoch	23 / 63 mm
maximálny priechod	30 mm
Výška čelusti	30 mm
Druh produktu	Šikmé napínače