

**Deliaci kotúč SGP STEEL EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563440 125
GTIN	4007220103920
Trieda položky	55T

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi úzky **mimoriadne výkonný rozbrusovací kotúč** na čo najrýchlejšie rezy bez ostrapkov s malým tepelným zaťažením a komfortným, ergonomickým vedením rezu. Možnosť vysokého zaťaženia, maximálny rezný výkon a vynikajúca životnosť.

**Špecifikácia:**

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

**Technický opis**

Popis tvaru	rovný
Šírka kotúča	1 mm
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň

optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		