

**Deliaci kotúč SGP STEEL EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563440 115
GTIN	4007220103890
Trieda položky	55T

Popis**Prevedenie:**

Veľmi úzky **mimoriadne výkonný rozbrusovací kotúč** na čo najrýchlejšie rezy bez ostrapkov s malým tepelným zaťažením a komfortným, ergonomickým vedením rezu. Možnosť vysokého zaťaženia, maximálny rezný výkon a vynikajúca životnosť.

Špecifikácia:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Technický opis

Popis tvaru	rovný
Ø kotúčov	115 mm
Šírka kotúča	1 mm
Ø otvora	22,23 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň

optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		