




Uhlový zverák, ľahké prevedenie, maximálny priechod: 60mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	862700 60
GTIN	4008158010410
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Kovové telo s plastovou povrchovou úpravou, uhol upnutia 90°. Upínacie čeluste sú pohyblivé, preto sú vhodné aj **pre rôzne hrúbky** materiálu.

Použitie:

Na uhlovo presné upnutie plochého materiálu, profilov atď. pri skrutkovaní, lepení atď. Nepoužívajte ako zvärací zverák. S možnosťou rýchleho prestavenia.

Technický opis

maximálny priechod	60 mm
Rozsah upínania pri 2 rozdielnych obrobkoch	25 / 140 mm
Rozsah upínania pri 2 rovnakých obrobkoch	100 / 100 mm
Výška čelusti	36 mm
Druh produktu	Šikmé napínače