

**Zvierka uchopovacieho ramena, Rozsah upnutia: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861600 1000
GTIN	4008158035833
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Pevný strmeň je vyrobený z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), galvanicky pozinkovanej. Ocelový klzný strmeň s trapézovým závitom a prítlačnou doskou s možnosťou naklonenia do 30°. Prestrčením klzného strmeňa je možné zverák použiť na **špeciálne práce** (tlak smerom von).

Použitie:

Maximálny upínací tlak do cca 7 500 N.

Technický opis

Hmotnosť	3,8 kg
Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	1000 mm
Prierez posuvnej lišty	28×11 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Tlačný člen

861605