

**HOLEX****Paralelná zvierka (upínacia ruka), Typ: 75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861900 75
GTIN	4045197167538
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

S vretenom s trapézovým závitom s 2 výkyvnými upínacími blokmi. Upínacie bloky majú každý po 3 hladké plochy a jednu plochu s krížovou prizmou a je možné ich preto univerzálne použiť na **upnutie najrôznejších obrobkov**.

**Použitie:**

Na **vnútorné** a **vonkajšie upínanie** najrôznejších tvarov obrobkov.

**Materiál:**

Vreteno a upínacie klátiky z brunovanej ocele.

**Technický opis**

Hĺbka upnutia c	50 mm
Rozsah upínania pre tlak a	0 - 75 mm
maximálna upínacia sila	2500 N
Rozsah upínania pre ťah b	40 - 115 mm
Druh produktu	Zvierka