

**Garant****TTK vrták HPC Diabolo valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 ( (mm resp. palca): 10**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122361 10     |
| GTIN             | 4045197968579 |
| Trieda položky   | 11E           |

## Popis

### Prevedenie:

**Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu** – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. **Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán** dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.

**Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev** na vrtanie do kalenej ocele.

### Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: s č. **122362/122372** možno objednať.

Tvar **HE**: s č. **122361/122371 + 129100 HE** možno objednať.

## Technický opis

|  |             |
|--|-------------|
| Dĺžka napínacích drážok $L_c$            | 47 mm       |
| Posuv $f$ v oceli < 60 HRC               | 0,11 mm/ot, |
| Ø stopky $D_s$                           | 10 mm       |
| Celková dĺžka $L$                        | 89 mm       |
| Menovité -Ø $D_c$                        | 10 mm       |
| Norma                                    | DIN 6537 K  |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$ | 32 mm       |
| Tolerancia menovitého Ø                  | h7          |
| Počet rezných hrán $Z$                   | 2           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Séria               | Diabolo          |
| Povrchová úprava    | TiAlN            |
| Rezný materiál      | VHM              |
| Prevedenie          | 4xD              |
| Typ                 | H                |
| Uhol špičky         | 140 Stupeň       |
| Stopka              | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie  | nie              |
| Stratégia obrábania | HPC              |
| Pološtandard        | áno              |
| Farebný krúžok      | červená          |
| Druh produktu       | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 90             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 80             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 65             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 55             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            | 28             | H       |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            | 16             | H       |
| Oceľ < 65 HRC                 | vhodný            | 14             | H       |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            | 10             | H       |
| GG(G)                         | vhodný            | 70             | K       |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Služby

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE