

**Garant****Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“, Typ: 10-19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom – prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé ťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.

Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

maximálny Ø krúžku D2	35 mm
Rozmer cez steny <sub>4</sub>	19 mm
Rozmer cez steny <sub>3</sub>	17 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	13 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h <sub>1</sub>	15 mm
maximálna výška krúžku h <sub>2</sub>	20 mm
maximálny Ø krúžku D1	26 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	210 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč