

Garant**Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“, Typ: 16-19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614847 16-19 |
| GTIN | 4045197972903 |
| Trieda položky | 61B |

Popis**Prevedenie:**

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom – prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé ťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.

Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Rozmery cez steny | metrické |
| Rozmer cez steny ₁ | 16 mm |
| Rozmer cez steny ₄ | 19 mm |
| maximálna výška krúžku h ₂ | 21,9 mm |
| maximálny Ø krúžku D2 | 33,5 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 17 mm |
| Celková dĺžka L | 230 mm |
| maximálna výška krúžku h ₁ | 20,2 mm |
| Rozmer cez steny ₃ | 18 mm |
| maximálny Ø krúžku D1 | 31,5 mm |
| Počet zubov | 72 |
| Následný uhol | 5 Stupeň |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | matne chrómované |
| Prepínateľná račňa | áno |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |