

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421318 50-75
GTIN	4059192058456
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená račňa s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel.

Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,001 mm

Kalibrácia	B2
Ø vretena	6,5 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Stúpanie vretena	0,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------