

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 421318 0-25 |
| GTIN | 4059192058432 |
| Trieda položky | 43A |

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená račňa s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel.

Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

| | |
|------------|----------|
| Ø vretena | 6,5 mm |
| Odčítanie | 0,001 mm |
| Kalibrácia | B1 |

| | |
|--|----------------------------|
| Odčítanie | 0,00005 palec |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Stúpanie vretena | 0,5 mm |
| Typ batérií | Gombíkový článok |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022010 100 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25 | 022000 25 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Pripojovací kábel obojsmerné s dátovým tlačidlom Typ USB2 | 498941 USB2 |