



Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie, Typ: M18VC2-0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Prenosný a výkonný akumulátorový vysávač 18V na mokré a suché vysávanie.

- **Podtlak 80 mbar.**
- **Prevádzka až 30 minút s nabíjaním akumulátora (9,0 Ah).**
- **Integrovaná funkcia vyfukovania.**
- **Filter HEPA zachytí 99,97 % všetkých prachových častíc.**
- **Objem kontajnera pevný/tekutý: 9,8 / 7,5 l.**
- **Prietok vzduchu 1 300 l/min.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Vrátane filtra, nasávacej hadice, trysky na hrubé nečistoty a štrbinovej trysky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

Technický opis

Objem kontajnera	7,5 l
Označenie výrobcu	M18VC2-0
Objemový tok	1300 l/min

Napätie akumulátora	18 V
Dĺžka sacej hadice	0,47 m
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	5,3 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6