

HOLEX**Celoocel'ová vysoko výkonná svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom,
Rozsah upnutia: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861120 1500
GTIN	4045197657435
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, otáčanie až do 35°. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov do 35°. **Maximálny upínací tlak do cca 12 000 N.**

Technický opis

Rozsah upnutia	1500 mm
Prierez posuvnej lišty	30×15 mm

Hmotnosť	6,7 kg
Vykladanie	140 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Tlačná doska Typ GSP	861121 GSP
Tlačná doska Typ GSV	861121 GSV