

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: GLI18300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Robustné 18 V LED akumulátorové svietidlo s ohybnou hlavicou svietidla. 6 jasných LED diód so svietivosťou 300 lúmenov a veľmi dlhou dobou svietenia. Flexibilné použitie vďaka rôznym polohám osvetlenia.

**Rozsah balenia:**

**Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.**

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	GLI 18V-300
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	300 g

Svetelný tok	300 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

---

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV