


**Garant****Leštiaci kotúč (SiC), Ø 125 mm, Zrnitosť: 150**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566970 150
GTIN	4045197973306
Trieda položky	51M

## Popis

### Prevedenie:

Elastický polyuretánový leštiaci kotúč s brúsnyim zrnom SiC.

### Použitie:

Na obrábanie väčších povrchov. Následným použitím jednotlivých zrnitostí je možné vytvoriť jemné povrchy so zrkadlovým leskom. Nie je potrebná leštiaca pasta. Optimálny na **zlepšenie drsnosti** po predbrúsení.

## Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	30 m/s
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm

Druh produktu

Leštiaci kotúč

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		