


Garant**Leštiaci kotúč (SiC), Ø 125 mm, Zrnitost: 240**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566970 240
GTIN	4045197973313
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Elastický polyuretánový leštiaci kotúč s brúsny zrnou SiC.

Použitie:

Na obrábanie väčších povrchov. Následným použitím jednotlivých zrnitostí je možné vytvoriť jemné povrchy so zrkadlovým leskom. Nie je potrebná leštiaca pasta. Postará sa o rovnomernú, **matnú finálnu povrchovú úpravu.**

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	30 m/s
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm

Druh produktu

Leštiaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		