

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-818, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094358 9
GTIN	10076490478541
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-818. S inovatívnou povrchovou úpravou pre trikrát dlhšiu životnosť akou disponujú porovnateľné rukavice. Podkladový materiál z nylonu a spandexu s **18-vláknovou** technológiou pletenia pre maximálnu hmatovú citlivosť pri jemnej práci. **Neobsahuje silikón a latex.** Vhodné najmä na manipuláciu s jemnými dielmi, jemnú montáž malých skrutiek, osadenie výrobných liniek.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Bez DMF	nie
Pocit na dotyk	velmi dobré
Materiál povrchovej úpravy	Nitril / PU

bez silikónov	nie
Veľkosť rukavíc	9
Lícovanie	velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3121A
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	200 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	16,5 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacúčelové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice

