

**Garant****Predsadzovacia čelusť Gripp, pre šírku čelustí: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362392 125
GTIN	4045197973108
Trieda položky	31S

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily. Reverzná čelusť s 2 stupňami upnutia. Jeden stupeň upnutia s výškou 3 mm a jeden stupeň upnutia s výškou 5 mm.

**Technický opis**

Šírka čelustí b	12 mm
Výška čelusti h	40 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HD zverák
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX

vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan 2
pre šírku čelustí	125 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák