



## Stupňovitá čelusť mobilná, pre typ: 200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361450 200
GTIN	4250364403399
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Pohyblivá čelusť.

Veľ. 90, 125 a 160 so **systemom rýchlej výmeny so zacvaknutím**, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.

**Použitie:**

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsađených čelustí so systemom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeluste. Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

**Materiál:**

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

**Vhodné pre:**

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čelusť.

### Technický opis

Dĺžka $l_1$	65 mm
Výška $h_1$	25 mm

Dĺžka čelustí l	115 mm
Výška čelusti h	60 mm
Šírka čelustí b	200,4 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	NC8
Druh produktu	Čeluste pre zverák