

**Ansell****Pár rukavíc HyFlex® 11-816, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094356 8
GTIN	10076490450004
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

HyFlex® 11-816. Extrémne tenké a robustné rukavice vďaka **technológii pletenia 18 gauge**. **Zvýšená trvanlivosť a odolnosť voči oderu** vďaka penovému povlaku s technológiou FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Bez obsahu rozpúšťadiel a znečisťujúcich látok**, certifikované podľa normy Oeko-Tex. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	8
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II

Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121A
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	219 mm
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	20,4 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúcelové rukavice