

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-816, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094356 9
GTIN	10076490450011
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-816. Extrémne tenké a robustné rukavice vďaka **technológii pletenia 18 gauge**. **Zvýšená trvanlivosť a odolnosť voči oderu** vďaka penovému povlaku s technológiou FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Bez obsahu rozpúšťadiel a znečisťujúcich látok**, certifikované podľa normy Oeko-Tex. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	HyFlex®
Veľkosť rukavíc	9
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice

Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121A
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	219 mm
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	20,4 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice