

**Dvojkruhový račňový kľúč, Rozmery kľúčov: 19X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé ťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny 1	19 mm
maximálny \varnothing krúžku D2	48 mm
Rozmer cez steny 2	22 mm
maximálny \varnothing krúžku D1	35 mm
Celková dĺžka L	300 mm
maximálna výška krúžku h_2	30 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h_1	24 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Krúžok zalomený	áno
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč