

**Dvojkruhový račňový kľúč, Rozmery kľúčov: 30X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé ťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny ₁	30 mm
maximálny Ø krúžku D1	60 mm
maximálna výška krúžku h ₂	35 mm
maximálna výška krúžku h ₁	34 mm
Rozmer cez steny ₂	32 mm
Celková dĺžka L	380 mm
maximálny Ø krúžku D2	64,5 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Krúžok zalomený	áno
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč