

**Brúsny kotúč CC-GRIND-STRONG, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566366 125
GTIN	4007220104484
Trieda položky	550

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny 4-vrstvový brúsny kotúč **CC-GRIND-STRONG** kombinuje klasický hrubovací kotúč s tromi vrstvami brusiva na podložke, ktoré sa rovnomerne opotrebovávajú. **Výhoda v životnosti v porovnaní s brúsnym kotúčom CC-GRIND-SOLID** vďaka agresívnym brúsnym vrstvám a súčasne pôsobiacemu nosnému tanieru.

Použitie:

Na **tvrdé a drsné brúsenie** plôch, opracovanie zvarov, odihľovanie, zrážanie hrán, odstraňovanie okují.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	Oceľ
odporúčaný uhol nábehu	5-15 Stupeň

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		