



Brúsny kotúč CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D427



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566368 D427
GTIN	4007220068359
Trieda položky	55K

Popis

Prevedenie:

Brúsny kotúč **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, celoplošne potiahnutý galvanicky viazaným diamantom.

Použitie:

Na obrábanie veľmi tvrdých materiálov, ako napr. titánu, zliatiny na báze niklu, liatiny, tvrdého kovu, keramiky a kompozitných materiálov. Na opracovanie plôch a hrán, zvarov a odihľovanie. Vrátane sady upínacích prírub č. 566365.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	D
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
odporúčaný uhol nábehu	5-15 Stupeň

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
suché	vhodný		