



## Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18ONEFF12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
  - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.
- **Kompaktný tvar.**
  - **Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.**
  - **Silný 1356 Nm krútiaci moment.**
  - **1/2- palcový upínač s rozbrusovacím krúžkom.**
  - **Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.**
  - **ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.**

#### Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefkovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

- **Kompaktný tvar.**
- **Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.**

**Výhoda:**

DRIVE CONTROL™.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 x Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

## Technický opis

Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	400 Nm
typické použitie	Heavy Duty
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	1356 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň	1356 Nm
Hmotnosť	3,3 kg
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Kapacita akumulátora	5 Ah
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	130 Nm
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M33
Označenie výrobcu	M18ONEFHIWF12-502X
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Napojenie aplikácie	OneKey
Počet obsiahnutých akumulátorov	2

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou vhodné pre materiál	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Ocel
	Skrutkovač s príklepom

### Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18