



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18ONEFF34



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
 - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. Akumulátorový nárazový skrutkovač s rozbrusovacím krúžkom dosahuje ťahovací moment až 1627 Nm a nahrádza káblové a pneumatikové náradie. Ovládanie DRIVE CONTROL umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.
- **Kompaktný tvar.**
 - **Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.**
 - **Silný 1627 Nm krútiaci moment.**
 - **3/4-palcový upínač s rozbrusovacím krúžkom.**
 - **Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.**

- **ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.**

Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefkovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Technický opis

Kapacita akumulátora	5 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 1850 min ⁻¹
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	1627 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň	1627 Nm
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	250 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M33
Označenie výrobcu	M18ONEFHIWF34-502X
typické použitie	Heavy Duty
Hmotnosť	3,2 kg
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 2400 min ⁻¹
Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 2400 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 850 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	500 Nm
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
Napojenie aplikácie	OneKey

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC