

**Pár rukavíc Sahara® 100, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094413 10
GTIN	4008198710004
Trieda položky	04Q

Popis**Prevedenie:**

Sahara® 100. Rukavica z bavlneného džerseja s pleteným spojom a 3/4 nitrilovou povrchovou vrstvou pre bezpečnú a pohodlnú ochranu pri prácach s dielmi v oleji a vlhkými dielmi. **Oeko-Tex Standard 100** a podľa EÚ 1935/2004 vhodná pre **manipuláciu s potravinami**. Vhodná najmä pre prácu s mokrými dielmi alebo dielmi v oleji, zámočníkov, záhradníkov, stavebníkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Dýchacia aktivita	primerané
Bez DMF	áno
Lícovanie	dobré
Označenie výrobcu	Sahara 100

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Veľkosť rukavíc	10
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Pocit na dotyk	primerané
Prilnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	13
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
elektrostatická vlastnosť	0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	240 - 260 mm
Farba	žltá
Hmotnosť	81 g
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice