

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-528, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094487 8 |
| GTIN | 10076490448568 |
| Trieda položky | 04P |

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-528. Ľahké a voči pokožke šetrné rukavice s ochranou proti porezaniu s priadzou INTERCEPT™ s **technikou pletenia 18-tich vlákien** na dobrú pohyblivosť prstov a dobré uchopenie pri manipulácii s malými a mierne naolejovanými konštrukčnými dielmi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Veľkosť rukavíc | 8 |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny |
| Technológia štrikovania | 18G |
| EN 388 | 3X32B |
| Podkladový materiál | INTERCEPT™ |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Materiál | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | čierna / modrá |
| Hmotnosť | 26,4 g |
| Dĺžka | 230 mm |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | B |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |