

3M**Brúsny kotúč so suchým zipsom Cubitron™II 947A, Ø 115 mm, Zrnitost: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567520 120
GTIN	4054596381216
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Brúsny kotúč so suchým zipsom s presne tvarovaným **Cubitron™II** keramickým zrnom (samoostriacim) a silným vláknom X. **Maximálny obrusovací výkon a maximálna životnosť. Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Prevedenie reklamného textu:

Brúsny kotúč so suchým zipsom s presne tvarovaným **Cubitron™II** keramickým zrnom (samoostriacim) a silným vláknom X. **Maximálny obrusovací výkon a maximálna životnosť.**

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Zrornosť	120
Brúsna podložka	tkaná podložka
Séria	Cubitron™II
Brusivo	Cubitron™ II
Skratka pre brusivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska, excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		