



Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Tyčový uhlový skrutkovač, Typ: 71126660



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071120 71126660
GTIN	4014586887920
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na **presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.**

- **Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.**
- **Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.**
- **Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.**
- **Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.**
- **Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.**
- **Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.

Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).

Volne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.

Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrutkovania. **Koncové odpojenie mechanickou spojkou.** Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.

Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah balenia:

Dodáva sa čistý skrutkovač **bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy**. Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.

Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.

Technický opis

Konštrukcia motora	bezkefový EC motor
Konštrukcia	Tycový uhlový skrutkovač
Označenie výrobcu	ASW 18-6 PC
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Napätie akumulátora	12 V
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 6 Nm
Hmotnosť vrátane batérie	1 kg
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah otáčok	100 - 1340 min ⁻¹
vhodná uhlová hlava	071133 18020; 21020; 14010
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Uhlová hlava pre ASW 18 Typ 18020	071133 18020
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18

Elektronický tester momentových ključov „TTT“	654340
Nastavovacie náradie ACCU TEC Typ ESTW	071119 ESTW
Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 10	654300 10
Uhlová hlava pre ASW 18 Typ 21020	071133 21020
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Programovací adaptér Typ 92604163	071135 92604163