

**Garant****Súprava meradiel, Počet meradiel: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	419151 6
GTIN	4045197973849
Trieda položky	41A

**Popis****Rozsah balenia:**

Vrátane dreveného boxu.

1 **Digitálne posuvné meradlo GARANT** č. 412680 veľ. 150 mm.1 **strmeňový mikrometer GARANT** č. 420402 veľ. 0 – 25 mm.1 **vlasový uholník GARANT** č. 450010 veľ. 100 × 70 mm, presnosť DIN 875/00.1 **vlasové pravítko GARANT** č. 460095 Veľ. 100 mm dlhé.1 **ocelové meradlo GARANT** EG I č. 461770 veľ. 150 mm.1 **odpichovacie kružidlo s pružinou** č. 457000 veľ. 120 mm dlhé, s vymeniteľnými hrotmi.**Technický opis**

Počet meradiel	6
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Balenie	Drevená kazeta
Kalibrácia	S1
Druh produktu	Súprava meracích nástrojov

## Služby

KalibráciaSúprava meracích nástrojov Obsah súpravy 6	020400 6
--	----------

## Príslušenstvo

Vlasový uholník kalený, ploché prevedenienehrdzavejúci, presnosť 00 Dĺžka ramien 100X70	450010 100X70
Digitálne posuvné meradloIP54 s dátovým výstupom Rozsah merania 150	412680 150
Oceľové meradlo, nerezové Dĺžka 150	461770 150
Súprava oceľových náhradných hrotov2-dielne	457010
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Drevené púzdro pre sadu meradiel Počet vyhlbení 6	419200 6
Vlasové pravítko nerezové v puzdre Dĺžka 100	460095 100
Odpichovacie kružidlo s pružinou Dĺžka L 120	457000 120