



Akumulátorová tlaková maznica 562 barov, Typ: M18GG



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). **Vhodné pre mazivá do NLGI 3.**

S odvzdušňovacím ventilom. Dĺžka tlakovej maznice 355 mm, dĺžka hadičky 1 219 mm.

Rozsah balenia:

Nabíjačka, hadica s uhlovou spojkou, prepravný kufrík.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073814.

Technický opis

Pripojovací závit hadica	1/8 palca
Napätie akumulátora	18 V
vhodná kartuša	083590
Označenie výrobcu	M18GG
vhodné pre veľkosť kartuše	400 g
Objem naplnenia uvoľnené	500 cm ³
Kapacita akumulátora	2 Ah

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Tlaková maznica

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy Typ UNI	083590 UNI
Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy Typ PLUS	083590 PLUS