



Ochranné rukavice proti žiare, pár, Velkosť rukavíc: UNI



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094656 UNI
GTIN	4030971003119
Trieda položky	06C

Popis

Prevedenie:

Rukavice s tepelnou ochranou **vyrobené z aramidovej tkaniny Preox. Vysoká protišmykovosť** vďaka silikónovej povrchovej úprave na dlani. Dobrá manipulácia a flexibilita. Používa sa pri práci s horúcimi, mastnými predmetmi a v chemickom priemysle. S **hliníkovým povrchom** a manžetou.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Kategória ochrany	kategória III
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388	4X4XX
EN 407	433444
Kontaktné teplo do	350 °C

Sálavé teplo do	1000 °C
Podkladový materiál	Silikón-sklo
Povrchová úprava	Silikón
Farba	strieborná
Použitie	viacrazové
Dĺžka	380 mm
Rozsah použitia	Heavy Duty
Žiaruvzdorná ochrana do	350 °C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice