

ejendals

Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 117, Velkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094821 8
GTIN	7392626010628
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 117. **Pohodlné ochranné rukavice proti chladu** z kožešiny lícovej usne a nylonu. Robustné vďaka **zosilneným prvkom** na prstoch a palcoch. Vhodné na presné práce vďaka **vynikajúcemu citu v končekoch prstov**. So suchým zipsom.

Prevedenie reklamného textu:

Tegera® 117. **Pohodlné ochranné rukavice proti chladu** z kožešiny lícovej usne a nylonu. Robustné vďaka **zosilneným prvkom** na prstoch a palcoch. Vhodné na presné práce vďaka **vynikajúcemu citu v končekoch prstov**. So suchým zipsom.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Použitie reklamného textu:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Druh rukavíc	Ochranné rukavice proti chladu
Kategória ochrany	kategória II
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Obsah	12
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Norma	EN 511
Dĺžka	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Podkladový materiál	Lícová kozinka, nylón
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Farba	biela/čierna
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu