



Akumulátorový skrutkovač s račnou, Typ: M12FIR12-0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 070228 M12FIR12-0 |
| GTIN | 4058546029722 |
| Trieda položky | 03L |

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vrtáčka a račňový kľúč

- elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, R/L chodom a ochranou proti preťaženiu.
- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Kompaktný tvar pre rýchly prístup pri všetkých aplikáciách, napr. pri prácach na motoroch alebo prevodovkách.

Bezkefový POWERSTATE™ motor s posilnenou prevodovou a korpusom pre dlhú životnosť.

Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Vrátane adaptéra z 1/2" na 3/8".

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

| | |
|---|---------------------------|
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 - 175 min ⁻¹ |
| typické použitie | Strong |
| Hmotnosť | 1,5 kg |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 81 Nm |
| Upínač nástrojov | štvorhran 1/2 palca |
| Označenie výrobcu | M12FIR12-0 |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V |
| Konštrukcia | skrutkovac s racnou |
| maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s ² |
| Napätie akumulátora | 12 V |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Druh batérie | Li-Ion |
| vhodné pre materiál | Drevo |
| Druh produktu | Skrutkovač |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12 | 073814 MB12 |