



Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418746 200
GTIN	2050001949691
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Veľmi veľký, vysokokontrastný LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948 veľ. USB2. Merací mostík.

Technický opis

Výška cifier LDC displej	8 mm
Kalibrácia	A1
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Prierez Meracej lišty	12×4 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Odčítanie	0,0005 palec

Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2