

**Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: GSR1821****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Vynikajúca ergonómia a príjemná manipulácia vďaka **kompaktnému dizajnu. Motorová brzda** pre presnú prácu.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1800 min ⁻¹
-------------------------	----------------------------

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálny krútiaci moment mäkký	21 Nm
Označenie výrobcu	GSR 18V-21
maximálny krútiaci moment tvrdý	55 Nm
typické použitie	Medium
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Kapacita akumulátora	2 Ah
Konštrukcia motora	4-pólový motor DC
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,7 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 480 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 v, 4-pólový motor DC
USP2	Rýchlopínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, s 2 akumulátormi, v L-Boxxe

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV

073866 1880CV

Štartovacia sada pre bezdrôtové nabíjanie Typ GAL1830W	073862 GAL1830W
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18