



## Súprava skrutkovačov pre mikroelektroniku v textilnom púzdre ESD, Počet dielov: 21



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	669930 21
GTIN	4013288194855
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Ergonomicky skonštruovaná viaczložková rukoväť s **otočným krytom, rýchlootáčacou zónou** na efektívne skrutkovanie a **silová zóna**. S **rýchlovýmenným puzdrom** na upnutie 4 mm čepelí bitov Halfmoon (č. 669932 až 669936), príp. 4 mm čepelí bitov HIOS. Čepele z kvalitnej nástrojovej ocele.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

#### Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou. Vhodné najmä na japonské skrutkové profily.

#### Obsah:

Násady skrutkovačov: 1 kus

Čepele na plochý skrutkovač č. 669932: 1 ks Vel. 1,5; 2,5

Čepele na Phillips č. 669933: 1 ks Vel. 000; 00; 0

Šesťhranné čepele č. 669934

Hlavica nástrčného kľúča: 1 ks vel. 2,5

Čepele pre Torx® č. 669935: 1 ks Vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Čepele na skrutky Torx Plus® č. 669936: 1 ks Vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Čepele na skrutky Torx Plus® IPR s otvorom: 1 ks Vel. 1IPR

Čepele Microstix: 1 ks Vel. m; 00; F; 0

## Technický opis

Počet skrutkovačov	20
Počet dielov	21
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky Microstix®
Výstupný profil	Skrutkovač na IPR skrutky TORX-PLUS® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	Kraftform Kompact Micro 21 ESD 1
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otočný kryt	áno
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Čepel' pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Veľkosť krížovej drážky 0	669933 0
Čepel' pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Čepel' pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Čepel' pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Veľkosť krížovej drážky 1	669933 1
Držiak na skrutkovače s rýchlovýmenným skľučovadlom pre 4 mm bity Halfmoon / HIOSESD	669931
Čepel' pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 1IP	669936 1IP
6-hranná čepel' Halfmoon, 4 mm Šesťhran 1,5	669934 1,5
6-hranná čepel' Halfmoon, 4 mm Šesťhran 2	669934 2
	669933 00

Čepel' pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Velkosť krížovej drážky 00

Čepel' pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Čepel' pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX3	669935 TX3
Čepel' pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX2	669935 TX2
Čepel' pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX5	669935 TX5
Čepel' pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX1	669935 TX1
Čepel' pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX4	669935 TX4
Plochá čepel' Halfmoon, 4 mm Šírka čepele b 1,5	669932 1,5