

**Garant****Technická fréza hrubá ozubenie P – plast, HM, Typ: AS0625****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547340 AS0625
GTIN	4045197975102
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

Geometria rezných hrán ideálna na tvrdé CFK/GFK s podielom vlákien > 40 %.

Špeciálna geometria zubov zabezpečí **znížené rezné sily** a **zabraňuje vytrhávaniu vlákien**.

Tvar valca (ZYA).

**Použitie:**

Obrubovanie, obvodové frézovanie a odihľovanie plastov (predovšetkým zosilnených vláknami).

**Technický opis**

Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	P
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø hlavy	6 mm
Vyrazenie čelnej plochy	dvojcepelové celné ozubenie
Celková dĺžka	64 mm

Druh ozubenia	Plast
Dĺžka hlavy	25 mm
Séria	Ozubenie P
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný		