

AEG

Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: BS18C2X



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vrtací skrutkovač Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s P/L chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort. LED osvetlenie pracovného priestoru. 23-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu plus stupeň vrtania. Upínacie skľučovadlo 13 mm. 4-pólový motor pre maximálny výkon pri kompaktnej konštrukcii.

Norma:

Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s pravotočivým/ľavotočivým chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort. 23-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu plus stupeň vrtania. Upínacie skľučovadlo 13 mm.

Výhoda:

23-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora 2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848. Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

Technický opis

Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	45 mm
Hmotnosť	1,7 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Pepravný kufrík
typické použitie	Strong
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	BS 18 C2X
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	50 Nm
Konštrukcia motora	4-pólový motor
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip

Príslušenstvo

Uhlový skrutkovací nástavec, Typ: OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíjačka, Typ: BL1418	073841 BL1418
Uhlový skrutkovací nástavec, Typ: WB1	073920 WB1