



## Sada brúsnych čiapočiek tvrdosť J jemná, AW-CER, Typ: SP1320



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	551796 SP1320
GTIN	4007220802731
Trieda položky	55E

### Popis

#### Prevedenie:

**Brúsne telieska PFERD** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska PFERD sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsne teliesko so **zmiešaným zrnom (AW-CER)** v **tvrdosti J**. Kombinácia s mäkkým pojivom z **bieleho ušľachtileho korundu a keramického, mikrokrystalického spekaného korundu** s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO). **jemné**, zrnitosť 80.

#### Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatin, akými sú **titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu** a aj **kalená oceľ**.

Odporúčaná rezná rýchlosť 30 – 50 m/s.

### Technický opis

Brusivo	Keramické zrnó (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Atribút Názov produktu	AW-CER
Druh produktu	Brúsiace teliesko

