

3M**Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X55**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Mäkká hliníková lepiaca páska je vhodná na galvanické pokovovanie, má silný odraz tepla a svetla a je odolná voči poveternostným vplyvom a chemikáliám.

3M™ 431 vykazuje vynikajúce tesniace vlastnosti dobrým tienením vlhkosti a je ľahko použiteľný pre dlhodobé aplikácie.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Dĺžka	55 m
Označenie výrobcu	431
Farba	strieborná
Šírka	25 mm
Hrúbka	0,09 mm

Pravítko k dispozícii	nie
Teplota skladovania	20 °C
Pevnosť v ťahu	3,38 N/mm
Podkladový materiál	Hliník
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Rozťažnosť	5 %
odolné voči teplotám do	-55 - 155 °C
Lepiaca hmota	akrylát
Zvláštnosť	odolné voci UV žiareniu
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Použitie	maskovanie
Použitie	utesnenie
Použitie	Obvodové frézovanie
Použitie	tienenie
Použitie	opláštenie
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Druh produktu	Lepiaca páska